



MAQAPCC_001-- CALDERA INOXIDABLE EXTRACCIÓN CERA CAPACIDAD 120LITROS.

Caldera inoxidable redonda , extraccion cera marcos, capacidad de 120 litros, aproximadamente para 22 cuadros layens o 30 cuadros langstroth, Ø640 mm. Hornillo de gas no incluido. Soporte no incluido.

Detalle caldera



Consejos de uso:

Instalar la caldera al aire libre o en un local ventilado o con salida del humo con una tubería al exterior. Mantener un fuego suave y siempre bajo supervisión de un operario.

Para la desinfección y limpieza de marcos:

Echar en la caldera agua hasta que salga por el maguito,, este sería el nivel,, vigilar este nivel cada 3-6 cargas. Meter en la caldera los marcos según modelo, cerrar la tapa, encienda el hornillo, una vez los cuadros estos limpios, sacarlos y volver a poner otros. La cera se recoge en un recipiente que se pone debajo de la tubería de salida de cera. (recipiente no incluido)

Para los Opérculos:

Echar en la caldera agua hasta que salga por el maguito,, este sería el nivel,, vigilar este nivel cada 3-6 cargas, si es posible meter los opérculos en una bolsa o saco tipo filtro, si no es posible se puede poner los opérculos en la bandeja, cierre la tapa, encienda el hornillo, cuando la cera se derrita, las impurezas de la cera se quedaran en la parte inferior y la cera limpia saldrá por la tubería de salida de cera. La cera se recoge en un recipiente que se pone debajo de la tubería de salida de cera. (recipiente no incluido)

NOTA: NUNCA UTILIZAR LA CALDERA SIN AGUA O CON UN NIVEL MUY BAJO

Venga a informarse, consultemos sin compromiso, les atenderemos en:

Apicola los Pedroches

TODO TIPO DE MATERIAL Y MAQUINARIA PARA LA APICULTURA.

SANTO DOMINGO Nº 29; Tel. 637302517

www.apicolalospedroches.com

info@apicolalospedroches.com

14400 POZOBLANCO (Córdoba)
ESPAÑA